












GIT 60 Variante

Montageanleitung / Notice de montage /
Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriest. 80
32120 Hiddénhausen
info@flex-well.de




Kippicherung !!!
Scharnk und Wand
mittels Winkel
verbinden

AHS 30 Variante

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de




34x

10x



12x








56x

20x

14


4x



2x


1x

1x




Kippsicherung !!!

Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden (auf dem
oberen Boden)







Die Einstellung der Auszug-Blenden bitte durch drehen an den einzelnen Rehlingstangen vornehmen. (heranholen oder wegdrücken)



USSA 50 B Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

flex well vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de







Die Einstellung der Auszug-Blende
bitte durch drehen an den einzelnen
Rehlingstangen vornehmen.
(heranhohlen oder wegdrücken)

HU 60 Blocktype Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de











SPU 50 Variante Blocktype

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de







2x 2x 4x




Ø 5mm 8x 8x 12x





H 30 / H 40 / H 50 / H 60 / KH 60-32 / HG 50 / HGH 50 / H 50-89 / H 60-89 -Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



4x 12x 2x 1x 4x



8x 2x 2x

